

扭力螺丝刀校验器



DLC-G

系列

DLC60CN-G: 2 - 60cN·m

DLC600CN-G : 20 - 600cN·m

规格

准确度：±1% +1 刻度

型号	[cN·m]		[kgf·cm]		[lbf·in]		重量约 [kg]
	最小 - 最大	1 刻度	最小 - 最大	1 刻度	最小 - 最大	1 刻度	
DLC60CN-G	2 - 60	0.02	0.2 - 6	0.002	0.2 - 5	0.002	0.9
DLC600CN-G	20 - 600	0.2	2 - 60	0.02	2 - 50	0.02	

通用规格

测定方向	右
显示	黑色液晶屏 (白、红、蓝)
数据存储量	1000 条
统计功能	取样数、最大值、最小值、平均值
测定模式	PEAK / RUN
数据输出	USB (Type-C) 串行通信
复位	手动 / 自动 (0.1~5.0 秒任意调节)
本体电源	DC5V (USB Type-C 接口)
AC 适配器	AC100 - 240V ± 10% 50/60Hz
功率	5W 以下
使用温度范围	0~40°C (无结露)

附件：刀头 1 个

内六角螺栓：1 个




电源用 USB 线缆 (Type-C ↔ Type-A)

橡胶垫：4 个

※不附带 AC 适配器。

选购件：AC 适配器 (Type-A, 型号：BA-7) 另售

不能用于扭力扳手校验。



用途·特点

适用于日常点检

操作简便

仅需 10 秒便可快速校验。



合格判定功能

事先设定上下限，通过显示器不同颜色表示不同测量结果。



OK



NG

DLC 用检定装置

用户自行校准 DLC 时需配备。

型号	构成	适用机型
DLCTCL60CN	检定杠杆、金属丝、检定板、螺栓x8、砝码吊座 (1kg)、砝码承皿 (100g)	DLC60CN-G
DLCTCL600CN	检定杠杆、金属丝、检定板、螺栓x8、砝码吊座 (1kg)、砝码承皿 (100g)	DLC600CN-G



DLCTCL60CN

TOHNICHI MFG. CO., LTD.
URL <https://www.global-tohnichi.com>
E-mail overseas@tohnichi.co.jp

TOHNICHI AMERICA CORP.
URL <http://www.tohnichi.com>
E-mail inquiry@tohnichi.com

TOHNICHI SHANGHAI MFG. CO., LTD.
URL <http://www.tohnichi-sh.com>
E-mail sales@tohnichi-sh.com

TOHNICHI EUROPE TECHNICAL SUPPORT OFFICE (TETSO)
E-mail europe@tohnichi.com

TOHNICHI ASIA TECHNICAL SUPPORT OFFICE (TATSO)
E-mail tatso@tohnichi.com

- 外观和规格如有变更，恕不另行通知。
- 未经允许，禁止转载。未经书面许可，不得复制或再次出版。
- ④ 束日制作所未经许可禁止转载。

